



## Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 100-140mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273769 100-140
GTIN	7291075033069
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

#### Upozornenie:

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).

### Technický opis

OAH	37 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	44 mm
Séria	HELI-GRIP
H	25 mm
Šírka zápichu w	4 mm
WF	25,74 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	25 mm
Označenie výrobcu	HFHL 25-100-4T25
B	25 mm

## Technický list

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak