



## Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 35-40mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

#### Upozornenie:

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).

### Technický opis

OAH	31 mm
Séria	HELI-GRIP
H	20 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	39 mm
WF	21 mm
Hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	20 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Označenie výrobcu	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

## Technický list

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak