



## Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 40-48mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

#### Upozornenie:

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).

### Technický opis

WF	20,6 mm
Séria	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	44 mm
Šírka zápichu $w$	4 mm
Celková dĺžka $L$	140 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	25 mm
Označenie výrobcu	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

## Technický list

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak