



Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 180-400mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273769 180-400
GTIN	7291075033755
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

Upozornenie:

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).

Technický opis

Šírka zápichu w	6 mm
Dĺžka hlavy L ₁	51 mm
Celková dĺžka L	150 mm
H	25 mm
OAH	40 mm
HBH	3 mm
Hĺbka vpichu t _{max}	32 mm
Séria	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Označenie výrobcu	HFHL 25-180-6T32

B	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak