



Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 130-180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

Upozornenie:

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).

Technický opis

OAH	37 mm
WF	26 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L_1	51 mm
H	25 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Séria	HELI-GRIP
Označenie výrobcu	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak