



## Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFHR spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 100-140mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

### Technický opis

OAH	37 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	25 mm
H	25 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Séria	HELI-GRIP
Dĺžka hlavy $L_1$	44 mm
WF	25,74 mm
Označenie výrobcu	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak