



## Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 400-3000mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Trieda položky	26D

### Popis

**Použitie:**

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

**Vhodné pre:**

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

**Upozornenie:**

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).

### Technický opis

Šírka zápichu w	6 mm
HBH	3 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Séria	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	51 mm
Označenie výrobcu	HFHL 25-400-6T32

B	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak