


**Vyvrtačacia tyč MINCUT, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Trieda položky	26I

Popis**Prevedenie:**

- Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
- Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

Použitie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov v rozsahu s priemerom 8 mm – 17 mm.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 270422 – 270429.

Technický opis

Ø stopky D_s	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Séria	MINCUT
Odsadenie stredu L_3	12,5 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Dĺžka hlavy l_2	19 mm
Šírka funkcie f_1	2,7 mm
radiálna šírka f_2	7,5 mm
Ø chladenia d_5	8 mm
Polomer R	10,3 mm

Označenie výrobcu	MIFHR 16C-15
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč