


**Vyvrťavacia tyč MINCUT, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Trieda položky	26I

Popis**Prevedenie:**

- Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
- Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

Použitie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov v rozsahu s priemerom 8 mm – 17 mm.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 270422 – 270429.

Technický opis

Séria	MINCUT
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Odsadenie stredu L ₃	12,5 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Dĺžka hlavy l ₂	19 mm
Šírka funkcie f ₁	4,7 mm
radiálna šírka f ₂	9 mm
Ø chladenia d _s	8,5 mm
Polomer R	11,3 mm

Označenie výrobcu	MIFHR 20C-15
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč