



## Vyvrtávacia tyč MINCUT, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Trieda položky	26I

### Popis

#### Prevedenie:

- Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
- Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov v rozsahu s priemerom 8 mm – 17 mm.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 270422 – 270429.

### Technický opis

Ø stopky $D_s$	12 mm
Séria	MINCUT
Celková dĺžka L	102,5 mm
Odsadenie stredu $L_3$	7,4 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Dĺžka hlavy $l_2$	12,5 mm
radiálna šírka $f_2$	5,5 mm
Šírka funkcie $f_1$	1,4 mm
Ø chladenia $d_5$	5 mm
Polomer R	3,8 mm
Označenie výrobcu	MIFHR 12C-8

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč