




Vyvrťavacia tyč MINCUT, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Trieda položky	26I

Popis

Prevedenie:

- Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
- Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

Použitie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov v rozsahu s priemerom 8 mm – 17 mm.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 270422 – 270429.

Technický opis

Ø stopky D_s	10 mm
Odsadenie stredu L_3	7,4 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Celková dĺžka L	102,5 mm
Séria	MINCUT
Dĺžka hlavy l_2	12,5 mm
radiálna šírka f_2	4,5 mm
Šírka funkcie f_1	1,4 mm
Ø chladenia d_5	5 mm
Polomer R	3,8 mm
Označenie výrobcu	MIFHR 10C-8

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč