


**Vyvrťavacia tyč MINCUT, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Trieda položky	26I

Popis**Prevedenie:**

- Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
- Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

Použitie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov v rozsahu s priemerom 8 mm – 17 mm.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 270422 – 270429.

Technický opis

Ø stopky D_s	16 mm
Odsadenie stredu L_3	11,2 mm
Veľkosť doštičiek	10 mm
Séria	MINCUT
Celková dĺžka L	90 mm
Dĺžka hlavy l_2	17,2 mm
Šírka funkcie f_1	2,4 mm
radiálna šírka f_2	7,5 mm
Ø chladenia d_5	6 mm
Polomer R	4,6 mm

Označenie výrobcu	MIFHR 16C-10
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč