



Rezné vložky MINCUT MIFR neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270426 2/8
GTIN	7291075262520
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

Vhodné pre:

Vyvrťavacia tyč č. 270420.

Technický opis

Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	5,5 mm
WF	2,8 mm
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 16 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MIFR 8-2.00-0.20 IC908
Typ	IC908

Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička