



Rezné vložky MINCUT MIUR Plný rádius, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

S plným rádiusom na 45° vnútorné odľahčovacie zapichovanie.

Vhodné pre:

Vyvrťavacia tyč č. 270420.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t_{max}	1,36 mm
minimálny $\varnothing D_{min}$	8,3 mm
Posuv pre zapichovanie	0,01 - 0,03 mm/ot,
Posuv pre sústruženie	0,03 - 0,1 mm/ot,
WF	3,6 mm
Hĺbka rezu a_p	0,03 - 0,5 mm
Uhlový Polomer r	1 mm
Séria	MINCUT
Hĺbka rezu $a_{p min}$	0,03
Hĺbka rezu $a_{p max}$	0,5

Označenie výrobcu	MIUR 8-2.00-1.00 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička