



Rezné vložky MINCUT MIFR neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 3/15mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

Vhodné pre:

Vyvrťavacia tyč č. 270420.

Technický opis

Ø veľkosti doštičiek d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,03 - 0,05 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,03 - 0,04 mm/ot,
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička