



## Rezné vložky MINCUT MIFR neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 1,5/8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270426 1,5/8
GTIN	7291075262513
Trieda položky	26J

### Popis

**Prevedenie:**

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

**Vhodné pre:**

Vyvrťavacia tyč č. 270420.

### Technický opis

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	5,5 mm
Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
WF	2,6 mm
DAXN-DAXX	8 - 11,5 mm
INSL	17,7 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MIFR 8-1.50-0.20 IC908
Typ	IC908

Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička