



## Rezné vložky MINCUT MIGR neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 1/8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Trieda položky	26J

### Popis

**Prevedenie:**

Na vnútorné zapichovanie pri nízkej hĺbke rezu.

**Vhodné pre:**

Vyvrtávací tyč č. 270420.

### Technický opis

Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	1,4 mm
minimálny Ø $D_{min}$	8,5 mm
Šírka zápichu w	1 mm
Posuv pre zapichovanie	0,01 - 0,03 mm/ot,
WF	4 mm
Posuv pre sústruženie	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Uhlový Polomer r	0,05 mm
Séria	MINCUT

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,05
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,5
Označenie výrobcu	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička