



Rezné vložky MINCUT MIUR Plný rádius, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 1/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

S plným rádiusom na 45° vnútorné odľahčovacie zapichovanie.

Vhodné pre:

Vyvrtávací tyč č. 270420.

Technický opis

minimálny $\varnothing D_{\min}$	8 mm
maximálna hĺbka rezu t_{\max}	1,1 mm
WF	3,6 mm
Posuv pre zapichovanie	0,01 - 0,03 mm/ot,
Posuv pre sústruženie	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,03 - 0,5 mm
Uhlový Polomer r	0,5 mm
Séria	MINCUT
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,03
Hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,5

Označenie výrobcu	MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička