



Rezné vložky MINCUT MIFR Plný rádius, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 1,6/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270427 1,6/8
GTIN	7291075262568
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

Vhodné pre:

Vyvrŕavacia tyč č. 270420.

Technický opis

Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	5,5 mm
WF	2,6 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 12,1 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer r	0,8 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MIFR 8-1.60-0.80 IC908

Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička