



Rezné vložky MINCUT MIFR Plný rádius, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2,5/10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270427 2,5/10
GTIN	7291075262445
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

Vhodné pre:

Vyvrátavacia tyč č. 270420.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t_{max}	9 mm
Ø veľkosti doštičiek d	10 mm
WF	3,3 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
INSL	25,1 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
DAXN-DAXX	10 - 34 mm
Uhlový Polomer r	1,25 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MIFR 15-2.50-1.25 IC908

Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička