



Upínací držiak DOVEIQGRIP THD, pravé, Velkosť stopky/šírka zápichu w: 25/12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

Na vonkajšie obrábanie upichovaním.

Technický opis

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Velkosť stopky	25 mm
CDX	20 mm
Séria	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Šírka zápichu w	12 mm
Označenie výrobcu	THDR 2525-12T20-IQ
Dĺžka výčnelku	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak