



Rezné vložky MINCUT MEFL neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2,5/10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov zvonku na čape.

Vhodné pre:

Vyvrťavacia tyč č. 270420.

Technický opis

Posuv pre zapichovanie	3,15 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,05 mm/ot,
maximálna hĺbka rezu t_{max}	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,06 mm/ot,
Ø veľkosti doštičiek d	10 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Séria	MINCUT

Technický list

Označenie výrobcu	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička