



## Rezné vložky MINCUT MEFL neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2,2/8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Trieda položky	26J

### Popis

**Prevedenie:**

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov zvonku na čape.

**Vhodné pre:**

Vyvrtávací tyč č. 270420.

### Technický opis

Posuv pre zapichovanie	3,1 mm/ot,
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	5,5 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Séria	MINCUT

Označenie výrobcu	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička