

**Držiak svorky DOVE-IQ-GRIP THD, pravé, Veľkosť stopky/šírka zápichu w:
25/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Trieda položky	26D

Popis**Prevedenie:**

Na vonkajšie opracovanie.

Technický opis

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Šírka zápichu w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Séria	DOVE-IQ-GRIP
HBH	8 mm
Označenie výrobcu	THDR 2525-10T20-IQ
Dĺžka výčnelku	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak