



Rezné vložky MINCUT MEFL neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 1,5/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov zvonku na čape.

Vhodné pre:

Vyvrátavacia tyč č. 270420.

Technický opis

Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
WF	2,6 mm
Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Posuv pre zapichovanie	2,6 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
maximálna hĺbka rezu t_{max}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Séria	MINCUT

Označenie výrobcu	MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička