



## Rezné vložky MINCUT MEFL Plný rádius, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2,5/10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Trieda položky	26J

### Popis

**Prevedenie:**

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov zvonku na čape.

**Vhodné pre:**

Vyvrtávací tyč č. 270420.

### Technický opis

WF	3,15 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,06 mm/ot,
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	9 mm
INSL	24,5 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,05 mm/ot,
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Ø veľkosti doštičiek d	10 mm
Uhlový Polomer r	1,25 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

## Technický list

Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička