



Upínací držiak DOVEIQGRIP THD, ľavé, Veľkosť stopky/šírka zápichu w: 25/12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274141 25/12
GTIN	7291075316759
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

Na vonkajšie obrábanie upichovaním.

Technický opis

HBL	30 mm
Šírka zápichu w	12 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Séria	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
WF	19,5 mm
HBH	8 mm
WB	11 mm
CDX	20 mm
Označenie výrobcu	THDL 2525-12T20-IQ
Dĺžka výčnelku	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak