



Upínací držiak DOVEIQGRIP THD, pravé, Velkosť stopky/šírka zápichu w: 25/14mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

Na vonkajšie obrábanie upichovaním.

Technický opis

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Šírka zápichu w	14 mm
Velkosť stopky	25 mm
Séria	DOVEIQGRIP
WB	13 mm
WF	18,5 mm
Označenie výrobcu	THDR 2525-14T20-IQ
Dĺžka výčnelku	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak