



Rezné vložky MINCUT MEFL Plný rádius, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov zvonku na čape.

Vhodné pre:

Vyvrtávací tyč č. 270420.

Technický opis

Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	5,5 mm
Uhlový Polomer r	1 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Technický list

Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička