



Upínací držiak DOVEIQGRIP THD, ľavé, Velkosť stopky/šírka zápichu w: 40/16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

Na vonkajšie obrábanie upichovaním.

Technický opis

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Velkosť stopky	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Šírka zápichu w	16 mm
Séria	DOVEIQGRIP
Označenie výrobcu	THDL 4040-16T50-IQ
Dĺžka výčnelku	50 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

