

**REZNÉ NADSTAVCE DOVE-IQ-GRIP TIGER-IQ, IC830, Šírka zápichu w: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274149 10
GTIN	7291075316551
Trieda položky	26H

Popis**Prevedenie:**

Lámač triesok Y – na všeobecné zapichovanie. Pozitívny tvarovač triesky. Mäkký rez.

Použitie:

Na vonkajšie drážkovanie pre vysoké objemy trieskového obrábania.

Technický opis

Uhlový Polomer r	0,8 mm
Šírka zápichu w	10 mm
RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,35 mm/ot,
CWTOL	0,08 mm
INSL	13,3 mm
Séria	DOVE-IQ-GRIP
Označenie výrobcu	TIGER 1008Y-IQ IC830

Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	Y
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 180 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov