

**DOVE-IQ-GRIP rezné vložky TIGER-IQ, IC808, Šírka zápichu w: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274148 12
GTIN	7291075316490
Trieda položky	26H

**Popis****Prevedenie:**

Lámač triesky Y – pre všeobecné obrábanie upichovaním. Pozitívny tvarovač triesky. Mäkký rez.

**Použitie:**

Na vonkajšie upichovanie pre veľké objemy odoberaného materiálu.

**Technický opis**

RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,4 mm/ot,
INSL	14 mm
Uhlový Polomer r	1,2 mm
CWTOL	0,08 mm
Šírka zápichu w	12 mm
Séria	DOVE-IQ-GRIP
Označenie výrobcu	TIGER 1212Y-IQ IC808

Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	Y
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 180 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov