

**DOVE-IQ-GRIP rezné vložky TIGER-IQ, IC808, Šírka zápichu w: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274148 16
GTIN	7291075316513
Trieda položky	26H

Popis**Prevedenie:**

Lámač triesky Y – pre všeobecné obrábanie upichovaním. Pozitívny tvarovač triesky. Mäkký rez.

Použitie:

Na vonkajšie upichovanie pre veľké objemy odoberaného materiálu.

Technický opis

fg	0,22 - 0,5 mm/ot,
CWTOL	0,08 mm
INSL	20 mm
Uhlový Polomer r	1,5 mm
RETOL	0,05 mm
Šírka zápichu w	16 mm
Séria	DOVE-IQ-GRIP
Označenie výrobcu	TIGER 1615Y-IQ IC808

Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	Y
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 180 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov