


**Garant****SNHX 1102 neutrálna, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218571 INOX
GTIN	4045197656315
Trieda položky	21A

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e$  max.**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,13 mm
Typ	INOX
Šírka úkosu	0,15 mm
Typ	HB7535
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hrúbka platne E	2,38 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1102
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	2,3 mm

Šírka štrbiny $a_p$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie