

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Séria	HELI-3-MILL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv f_z	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TPCR 1003PDFR-P
Geometria	PDFR-P

Označenie výrobcu	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Typ	IC28
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	640	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	560	N
Hliník > 10 % si	vhodný	320	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		