

**TPKT 1003PDR, IC810, Typ: GGG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	GGG
Séria	HELI-3-MILL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z	0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TPKT 1003PDR
Geometria	PDR

Označenie výrobcu	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Typ	IC810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	240	K
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		