

**XNMU 040310T, IC830, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička so 4 reznými hranami. S vedľajšou reznou hranou.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 0,8$  mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,8 mm
Typ	ST1400
Séria	LOGIQ-4-FEED
Posuv $f_z$	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 040310T
Geometria	T

Označenie výrobcu	FFX4 XNMU 040310T IC830
Typ	IC830
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		