

**XNMU 040310RM-HP, IC808, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221213 INOX
GTIN	7291075393507
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička so 4 reznými hranami. S vedľajšou reznou hranou.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p \max} = 0,8$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 040310RM-HP
Typ	INOX
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,8 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Posuv f_z	0,8 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Geometria	RM-HP

Označenie výrobcu	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Typ	IC808
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
Inconel	podmienene vhodný	30	S
mokrú maximum	vhodný		