

**TDKT 150512-PDR, IC808, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	HELI-3-MILL
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	ST900
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv f_z	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDKT 150512-PDR
Geometria	PDR

Označenie výrobcu	HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Typ	IC808
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		