

**TDKT 150504PDR, IC830, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Posuv f_z	0,2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Séria	HELI-3-MILL
Počet výmien/rezných hrán	3
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Typ	IC830

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		