

**TDCT 1505PDR, IC882, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226564 S
GTIN	7291075312638
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Typ	S
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	HELI-3-MILL
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv f_z	0,15 mm
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Typ	IC882
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		