



Tužkové svietidlo WORK PEN 200 R, Typ: WORK-PEN



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové LED perové svietidlo 200 lúmenov s funkciou nepretržitého stmievania a vloženými magnetmi.

WORK PEN 200 R je **akumulátorové perové svietidlo** a je súčasťou sortimentu produktov FLASHLIGHT. Dokonalé pracovné svietidlo pre profesionálne kontrolné úlohy - vždy po ruke! LED perové svietidlo poskytuje extrémne **intenzívne** osvetlenie tak z hlavy lampy (až 200 lúmenov), ako aj z bodového svetla umiestneného hore, ktoré rozsvieti toto malé bodové svietidlo s úžasnými **150 lúmenmi**. A tlačidlo z boku umožňuje jednoduché ovládanie jednou rukou.

Svietidlo je tiež vybavené funkciou plynulého stmievania **10 %** až **100 %**, takže svetelný výkon je možné nastaviť pre príslušnú pracovnú úlohu. Robustná hliníková konštrukcia poskytuje **pohodlné uchopenie** a **štíhly** kompaktný dizajn umožňuje prístup na najneprístupnejšie a najužšie miesta.

WORK PEN 200 R sa dodáva s **magnetmi zabudovanými v sponě** a na spodnej strane svietidla na zavesenie alebo uloženie. To znamená zvýšenú flexibilitu a jednoduché umiestnenie svietidla, keď musíte mať voľné obe ruky pre výkon pracovných úloh.

Perové svietidlo sa jednoducho **nabíja pomocou kábla USB**, čím sa eliminuje potreba nepríjemnej a časovo náročnej výmeny akumulátorov. **Indikátor batérie** na prednej strane zobrazuje stav nabitia. S príchytkou pre náprsné vrecko.

Dizajn WORK PEN 200 R je jedinečný a chránený patentom pre úžitkové vzory EÚ.

WORK PEN 200 R sa dodáva bez napájacieho zdroja a nabíjacieho kábla.

Funkcia:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 2,5$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Trvanie osvetlenia	10 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Uhol vyžarovania	105 Stupeň
Svetelný tok	20 - 200 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Teplota farby	6000 K
Napätie akumulátora	3,7 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Kapacita akumulátora	0,75 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Inšpekčné svietidlo