

Garant**Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený ťahovací moment:
3,8Nm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211750 3,8
GTIN	4045197553218
Trieda položky	21B

Popis

Prevedenie:

Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou T-rukoväťou. Ťahovací moment je pevne nastavený. Upínanie pomocou permanentných magnetov.

Funkcia:

Pri dosiahnutí krútiaceho momentu sa skrutkovač **počutelne aj viditeľne** spustí. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

V spojení s **1/4-palcovými bitmi** so stopkou **C 6,3** alebo **E 6,3**, napr. **bit Torx Plus® č. 674252**. Ideálny na presné upevnenie otočných rezných platničiek podľa špecifikovaného ťahovacieho momentu.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Dodáva sa **bez** bitu.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Dĺžka čepele	50 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±10 %
nastavený ťahovací moment	3,8 Nm
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	107 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	prednastavený
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie dlhej dráhy
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínac
Smer vťahovania	utahovanie doprava
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Príslušenstvo

„TQ-Station“ – úložná stanica pre momentové skrutkovače

659964