


**CCMT 09T302, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	ISOTURN
Lamač triesok	F3P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Typ	IC807
Posuv f	0,06 - 0,25 mm/ot,
Označenie výrobcu	CCMT 09T302-F3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie