

Garant**Zanorovacia fréza 93°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211807 80/5
GTIN	4045197648426
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Použitie:

Aby sa predišlo zadretiu triesok, najmä pri výraznom vyhlbovaní.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	VCG. 2205
Ø rezných hrán D_c	80 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L_{celk}	55 mm
Počet rezných hrán Z	5

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,44 Stupeň
Výtacie cirkulárové frézy a_p	10 mm
Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	70,34 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7