

Garant**Zanorovacia fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211811 32/2
GTIN	4045197502087
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VCG. 2205
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Ø D_2	29 mm
Montážny závit M	M16
Celková dĺžka L_{celk}	47 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	58 mm

Vrtacie cirkulárové frézy a_p	4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	62 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	22,34 mm
Uhol rampy α_{max}	7,65 Stupeň
$\varnothing D_3$	26 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7