

Garant**Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený ťahovací moment: 5,7Nm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 211750 5,7 |
| GTIN | 4045197553232 |
| Trieda položky | 21B |

Popis

Prevedenie:

Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou T-rukoväťou. Ťahovací moment je pevne nastavený. Upínanie pomocou permanentných magnetov.

Funkcia:

Pri dosiahnutí krútiaceho momentu sa skrutkovač **počutelne aj viditeľne** spustí. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

V spojení s **1/4-palcovými bitmi** so stopkou **C 6,3** alebo **E 6,3**, napr. **bit Torx Plus® č. 674252**. Ideálny na presné upevnenie otočných rezných platničiek podľa špecifikovaného ťahovacieho momentu.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Dodáva sa **bez** bitu.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dĺžka čepele | 50 mm |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±10 % |
| nastavený ťahovací moment | 5,7 Nm |
| Uchytenie bitu | D 6,3 |
| Uchytenie bitu | F 6,3 |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Merací proces | Krútiaci moment |
| Spätná väzba | s vypínaním |
| Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínac |
| Prestavitelnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť |
| Princíp spúšťania | mechanické spustenie dlhej dráhy |
| Celková dĺžka L | 107 mm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | prednastavený |
| Smer vťahovania | utahovanie doprava |
| Údaje protokolovateľné | nie |
| Meracia technika | mechanický |
| Signalizácia spustenia | akustická |
| Signalizácia spustenia | haptická |
| Druh produktu | Momentový skrutkovač |

Príslušenstvo

„TQ-Station“ – úložná stanica pre momentové skrutkovače

659964