



## LED čelovka s akumulátorom, Typ: HF8R-WORK



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Trieda položky	04B

### Popis

#### Prevedenie:

Výkonné LED čelovky pre profesionálne použitie.

- **Otočná hlava a funkcia nepretržitého zaostrovania.**
- **Intuitívne ovládanie a kontinuálne stmievanie.**
- **Vymeniteľná, umývateľná čelenka.**
- **Ledlenser spojovací systém ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché spojenie so širokou škálou príslušenstva.**

#### Funkcia:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

### Technický opis

Napätie akumulátora	3,7 V
Kapacita akumulátora	3,7 Ah
Svetelný tok Úroveň 2	20 lm
Svetelný rozsah	210 m
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Trvanie osvetlenia	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	áno
Trvanie osvetlenia úroveň 2	90 h
Hmotnosť	198 g
Osvetlenie stmievateľné	áno
Farba puzdra	čierna
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	HF8R-WORK
dobíjateľný	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 68
Svetelný tok	300 - 900 lm
Svetelný tok Boost	1600 lm
Druh produktu	Čelová lampa