



Magnetický merací stojan s kĺbovým ramenom, Výška so základňou: 310mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	405547 310
GTIN	2050002081147
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

- 3D kĺbové rameno – vysoká flexibilita pri polohovaní
- Jednoduché a bezpečné upínanie s jednou fixačnou rukoväťou
- Rameno z ľahkého kovu
- Upínací diel s rybinou a upínacím bodom \varnothing 8 mm
- Upínací diel s jemným nastavením

Výška so základňou (mm): 310

Parameter základne: magnetická

Sila (N): 800

Rozmery základne (mm): 60 × 50 × 55

Technický opis

Druh produktu	Merací stätív
---------------	---------------