

**Garant****APMT 060204 FR potiahnutá diamantom, HB7810, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Trieda položky	21B

**Popis****Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p_{max}} = 4$  mm.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,1 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 060204 FR
Typ	HB7810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	vhodný	550	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		